

## Zestawy i moduły wkrętaków PROTWIST®

### ▣ Zestawy wkrętaków Protwist®



⇒	Zawartość	Liczba	Δ [g]
<b>AND.J5</b>	AND0X75 - AND1X100 - AND2X125 - AND3X150 - AND4X200	5	750
<b>ANP.J5</b>	ANPOX75 - ANP1X100 - ANP2X125 - ANP3X150 - ANP4X200	5	750
<b>ANX.J6</b>	ANX10X75 - ANX15X75 - ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150	6	680
<b>ANXP.J6</b>	ANXP10X75 - ANXP15X75 - ANXP20X100 - ANXP25X100 - ANXP30X125 - ANXP40X150	6	680
<b>ANXR.J5</b>	ANXR10X75 - ANXR15X75 - ANXR20X100 - ANXR25X100 - ANXR30X125	5	510
<b>ANXRP.J5</b>	ANXRP10X75 - ANXRP15X75 - ANXRP20X100 - ANXRP25X100 - ANXRP30X125	5	450
<b>ANP.J6</b>	AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - AN6,5X150 - ANP1X100 - ANP2X125	6	590
<b>AND.J6</b>	AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - AN6,5X150 - AND1X100 - AND2X125	6	600
<b>AN.J10</b>	AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - ANF6,5X150 - AW8X150 - AW10X200 - ANP1X100 - ANP2X125 - AND1X100 - AND2X125	10	1190
<b>AWP.J6</b>	AW4X100 - AW5,5X150 - AW6,5X150 - AW8X200 - AWP1X100 - AWP2X125	6	720
<b>AWD.J6</b>	AW4X100 - AW5,5X150 - AW6,5X150 - AW8X200 - AWD1X100 - AWD2X125	6	720
<b>ANWH.J13</b>	AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X100 - AW6,5X150 - AWH8X150 - AWH10X200 - AN4X25 - AN6,5X35 - ANP1X100 - ANP2X125 - ANP2X35 - AND1X100 - AND2X125	13	1400

### ▣ CKS.08 Listwa na wkrętaki



- Łatwość użytkowania i oszczędność czasu.
  - Brak specjalnego miejsca, wkrętaki można wkładać do dowolnej przegródki.
  - Brak ryzyka uszkodzenia narzędzi, stojak z polipropylenu i kształt opracowany w celu zapewnienia styku bez ryzyka.
  - Szeroki zakres gamy.
  - Wymiary (dł. x gł. x wys.): 238 x 38 x 50 mm.
- Masa: 40 g.

### ▣ Moduły wkrętaków Protwist® na wkładce termoformowanej



- Zorganizowane przechowywanie narzędzi w szufladkach.

⇒	Taca	Zawartość	Liczba
<b>MOD.A1</b>	PL.325	AN3X75 - AN3,5X100 - AN4X100 - AN5,5X125 - AWH6,5X150 - AWH8X175 - ANP1X100 - ANP2X125	8
<b>MOD.A2</b>	PL.631	AN2X75 - AN2,5X75 - AWDH3X150 - ANPOX75 - AND0X75 - AND1X100 - AND2X125	8
<b>MOD.A7</b>	PL.325	AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - AN6,5X150 - AWH8X175 - AND1X100 - AND2X125	8
<b>MOD.A3</b>	PL.326	AN4X25 - AN5,5X35 - ANPOX75 - ANP1X25 - AND0X75 - AND1X100 - AND2X125 - AND2X35	8
<b>MOD.A4</b>	PL.676	ANX2,5X75 - AN3,5X75 - AN4X35 - AN4X100 - AN4X300 - AN5,5X35 - AN6,5X100 - AN8X175	9
<b>MOD.A5</b>	PL.677	AND1X100 - AND2X125 - AND2X35 - ANPOX75 - ANP1X25 - ANP1X100 - ANP2X35 - ANP2X125 - ANP2X250 - ANP3X150	10
<b>MOD.A6</b>	PL.678	AEX6X35 - AEX7X35 - AEX8X75 - ANXR10X75 - ANXR15X75 - ANXR30X125 - ANXR40X150 - ANXR20X100 - ANXR25X100 - ANXR27X100	10
<b>MOD.ANX</b>	PL.327	ANX10X75 - ANX15X75 - ANX20X100 - ANX25X100 - ANX27X100 - ANX30X125 - ANX40X150	7
<b>MOD.ANXR</b>	PL.327	ANXR10X75 - ANXR15X75 - ANXR20X100 - ANXR25X100 - ANXR27X100 - ANXR30X125 - ANXR40X150	7